

Paletten-Anbauregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 5000 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 991226 5000 |
| GTIN | 4058255039449 |
| Artikelklasse | 960 |

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Grundregal bestehend aus 2 Profilrahmen mit je 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren.

Anbauregal bestehend aus 1 Profilrahmen mit 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren.

Zusatzebenen finden Sie unter Zubehör.

Holme Typ EGN 120×50×1,5.

Aufbaumaß Anbauregal: 2786 mm.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Gesamtlänge des Regals:

Für Ständerrahmen S610-M18 und S625-A18:

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 86 mm (bei S610-M18)

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 110 mm (bei S625-A18).

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzlich Unterlegbleche.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
- Berücksichtigen Sie mindestens 100 mm Abstand der Ständerrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für die Fußplatte.

Beim Einbau der Holme ist darauf zu achten, dass der **Außenständer mindestens 500 mm über die letzte Lagerebene hinausreicht**. Innerhalb der Regalzeile genügt ein Überstand von 100 mm.

Farbauswahl: RAL 5010, 2004

Aufbaumaß Anbauregal Breite: 2810 mm

Fachbreite: 2700 mm

Fachlast: 3250 kg

Feldlast (3 Felder mit je 3 Holmpaaren pro Feld): 11810 kg

Rahmenprofil: S625-A18

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------|
| Steckmontage | ja |
| Fachlast | 3250 kg |
| Holm Typ | EGN 120×50×1,5 |
| Regal-Aufbau | Anbauregal |
| Anzahl Regalständer | 1 |
| Feldlast (3 Felder mit je 3 Holmpaaren pro Feld) | 11810 kg |
| Tiefe | 1100 mm |
| Kundenmontage | ja |
| Rahmenprofil | S625-A18 |
| Regalzugriff | beidseitig |
| Aufbaumaß Anbauregal Breite | 2810 mm |
| Fachbreite | 2700 mm |
| Anzahl Palettenplätze je Feld | 12 |
| Höhe | 5000 mm |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 3250 kg |
| Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit | 1083 kg |
| Höhenverstellung im Raster | 50 mm |
| Montageausführung | Steckregal |
| Farbauswahl | RAL 5010, 2004 |
| Produktnamensattribut | Tiefe 1100 mm |

Produktart

Palettenregal

Zubehör

Bodenanker für Palettenregal-Rahmen

991470

Unterlegbleche für Palettenregal-Rahmen Set 3-teilig

991480

Sicherungsstift für Holme

991331