

Profillager-Anbauregal, Höhe: 3000 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	991489 3000
GTIN	4058255038190
Artikelklasse	960

Beschreibung

Ausführung:

Zur stehenden und übersichtlichen Lagerung von leichtem und schwerem Langgut, z. B. Dachlatten, Verlegerohre, Leisten, Balken etc. Auch ideal im SB-Bereich einsetzbar. Variabel einsetzbare Trennarne ermöglichen flexible Fachbreiten. Neigung von 10°.

Lieferumfang:

1 Rahmen, 5 Holme, 2 Unterlegbleche, Fußplatten, 4 Bodenanker (ohne Trennarne).

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange

pulverbeschichtet.

Hinweis:

- **Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzliche Unterlegbleche Nr. 991480.**
- **Das Lagergut darf max. 500 mm höher sein als das Regal!**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Aufbaumaß Anbauregal Breite: 2786 mm

Fachbreite: 2700 mm

seitlich anliegende Last pro Trennarm: 25 kg

Vertikallast (Einzelfeld): 1135 kg

Rahmenprofil: S610-M18

Technische Beschreibung

Fachbreite	2700 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite	2786 mm
Rahmenprofil	S610-M18
Vertikallast (Einzelfeld)	1135 kg
seitlich anliegende Last pro Trennarm	25 kg
Höhe	3000 mm
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktart	Profillagerregal

Zubehör

Unterlegbleche für Palettenregal-Rahmen Set 3-teilig	991480
Bodenanker für Palettenregal-Rahmen	991470