

**Werkzeugaufnahme Form B6 radial links, lang, Schaft-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319080 40
GTIN	4045197955036
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h_2	34 mm
h_5	48 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
b_1	118 mm
h_1	25 mm
l_1	22 mm

h_6	32,5 mm
b_2	75,5 mm
l_2	44 mm
Schaft-Ø d_1	40 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------