



Werkzeugaufnahme Form B6 radial links, lang, Schaft-Ø d1: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319080 30
GTIN	4045197955029
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
h ₅	38 mm
b ₁	100 mm
h ₂	29 mm
l ₁	22 mm

h ₆	28 mm
Schaft-Ø d ₁	30 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
l ₂	40 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10
---	-----------