



VDI-Mehrfachaufnahme, Schaft-Ø d1: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319185 40
GTIN	4045197955050
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l_1	72 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
h_6	48 mm
h_2	34 mm
Schaft-Ø d ₁	40 mm
h_1	25 mm
h_5	32,5 mm
b_2	42,5 mm

Schaftbreite b_3	20,5 mm
b_1	90 mm
Produktart	VDI-Mehrfachaufnahme