

**VDI-Mehrfachaufnahme, Schaft-Ø d1: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319185 50
GTIN	4045197955067
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	50 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
b ₁	105 mm
h ₅	35 mm
h ₁	32 mm
b ₂	50 mm
l ₁	85 mm
Schaftbreite b ₃	25,5 mm

h ₂	41 mm
h ₆	60 mm
Produktart	VDI-Mehrfachaufnahme