



VDI-Mehrfachaufnahme, Schaft-Ø d1: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319185 30
GTIN	4045197955043
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technische Beschreibung

b ₁	76 mm
l ₁	60 mm
h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
h ₅	28 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Schaftbreite b ₃	17 mm
b ₂	35 mm

Schaft-Ø d ₁	30 mm
h ₆	38 mm
Produktart	VDI-Mehrfachaufnahme