



VDI-Mehrfachaufnahme überkopf, Schaft-Ø d1: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319190 30
GTIN	4045197955074
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Schaftbreite b ₃	17 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Schaft-Ø d ₁	30 mm
h ₆	38 mm
b ₁	76 mm
h ₂	29 mm
h ₅	28 mm

h_1	20 mm
b_2	35 mm
l_1	60 mm
Produktart	VDI-Mehrfachaufnahme