



Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 50 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319400 50
GTIN	4045197955111
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 40

l₆: 90 mm

l₇: 76 mm

Technische Beschreibung

d ₈	83 mm
l ₆	90 mm
Bohrung d ₂ (H7)	50 mm
l ₇	76 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
d ₆	83 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme