

**VDI-Mehrfachaufnahme überkopf, Schaft-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319190 40
GTIN	4045197955081
Artikelklasse	32V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Norm:**

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>6</sub>	48 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Schaftbreite b <sub>3</sub>	20,5 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
Schaft-Ø d <sub>1</sub>	40 mm

$b_1$	90 mm
$l_1$	72 mm
$b_2$	42,5 mm
Produktart	VDI-Mehrfachaufnahme