

**VDI-Mehrfachaufnahme überkopf, Schaft-Ø d1: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319190 50
GTIN	4045197955098
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Schaftbreite b ₃	25,5 mm
Schaft-Ø d ₁	50 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₅	35 mm
h ₂	41 mm

b_1	105 mm
h_1	32 mm
l_1	85 mm
Produktart	VDI-Mehrfachaufnahme