



Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 800mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860000 800
GTIN	4008158011509
Artikelklasse	83J

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend.

Beweglicher Spannarmer **mit Rutschsicherung**, die ein unbeabsichtigtes Loslösen der gespannten Schraubzwinde verhindert. Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160. **Ohne Schutzkappe.**

Spannkraft bis zu 7000 N.

Norm:

DIN 5117

Ersatzteil:

Schutzkappe Nr. 860115.

Technische Beschreibung

Ausladung	120 mm
Spannweite	800 mm

Querschnitt der Gleitschiene	35×11 mm
Produktart	Zwinge

Zubehör

Vario-Spannaufsätze-Paar	862950
Komplettes Unterteil für Moment-Schraubzwingen Typ 500	860060 500
Druckkappen-Sortiment 8-teilig Druckplatte-Ø 37 mm	860115 37