

Garant**Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 400mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860050 400
GTIN	4045197559661
Artikelklasse	81D

Beschreibung**Ausführung:**

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend.

Beweglicher Spannarm **mit Rutschsicherung**, die ein unbeabsichtigtes Loslösen der gespannten Schraubzwinde verhindert. Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen. Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

Norm:**DIN 5117****Ersatzteil:**

Schutzkappe Nr. 860051.

Technische Beschreibung

Spannweite	400 mm
Querschnitt der Gleitschiene	32×10 mm
Ausladung	175 mm
Produktart	Zwinge

Zubehör

Druckkappen-Sortiment 12-teilig Typ 300-2500	860051 300-2500
--	-----------------