

Garant
Spiralbohrer mit 3 Spannflächen HSS-E, unbeschichtet, Ø DC h8: 3,2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	114001 3,2
GTIN	4045197955210
Artikelklasse	11B

Beschreibung
Ausführung:

Besonders stabil und robust durch **verstärkten Kerndurchmesser**. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Präziser Spitzenanschliff.

Empfehlung:
Maximale Bohrtiefe:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Hinweis:

Bohrer mit zylindrischem Schaft, **ohne Spannflächen**

Technische Beschreibung

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	31,2 mm
Spannutenlänge L_c	36 mm
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/U
Gesamtlänge L	65 mm
Nenn-Ø D_c	3,2 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø D_s	3,2 mm
Norm	DIN 338
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	130 Grad
Schaft	Zylinderschaft

Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	40 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	10 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	25 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	80 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		