



Flachwinkel aus eloxiertem Aluminium Genauigkeit 1, Schenkellänge: 75X50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	451050 75X50
GTIN	4067263117865
Artikelklasse	42F

Beschreibung

Ausführung:

Winkel aus gehärtetem Aluminium (HRC 63). Korrosionsbeständig. Antimagnetisch. Kratzfeste, schwarz eloxierte blendfreie Oberfläche. Prüfflächen feinstbearbeitet. Klar ablesbare, lasergravierte Skala.

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	15×4 mm
Länge langer Schenkel	75 mm
Schenkellänge	75×50 mm
Rechtwinkligkeit	0,014 mm
Länge kurzer Schenkel	50 mm
Kalibrierung	F1
Norm	Werksnorm

Genauigkeit	1
Werkstoff	Aluminium
alle Teile	gehärtet
Prüfflächen	gefräst
Produktart	Flachwinkel

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100