



Anschlagwinkel aus eloxiertem Aluminium Genauigkeit 1, Schenkellänge: 200X130mm



Bestelldaten

Bestellnummer	451060 200X130
GTIN	4067263125969
Artikelklasse	42F

Beschreibung

Ausführung:

Winkel aus gehärtetem Aluminium (HRC 63). Korrosionsbeständig. Antimagnetisch. Kratzfeste, schwarz eloxierte blendfreie Oberfläche. Prüfflächen feinstbearbeitet. Klar ablesbare, lasergravierte Skala.

Technische Beschreibung

Rechtwinkligkeit	0,02 mm
Länge langer Schenkel	200 mm
Schenkellänge	200×130 mm
Länge kurzer Schenkel	130 mm
Schenkelquerschnitt	30×7 mm
Kalibrierung	F1
Norm	Werksnorm

Genauigkeit	1
Werkstoff	Aluminium
alle Teile	gehärtet
Prüfflächen	gefräst
Produktart	Anschlagwinkel

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300