



Flachwinkel aus eloxiertem Aluminium Genauigkeit 1, Schenkellänge: 250X165mm



Bestelldaten

Bestellnummer	451050 250X165
GTIN	4067263125907
Artikelklasse	42F

Beschreibung

Ausführung:

Winkel aus gehärtetem Aluminium (HRC 63). Korrosionsbeständig. Antimagnetisch. Kratzfeste, schwarz eloxierte blendfreie Oberfläche. Prüfflächen feinstbearbeitet. Klar ablesbare, lasergravierte Skala.

Technische Beschreibung

Länge langer Schenkel	250 mm
Länge kurzer Schenkel	165 mm
Schenkelquerschnitt	35×7 mm
Rechtwinkligkeit	0,023 mm
Schenkellänge	250×165 mm
Kalibrierung	F1
Norm	Werksnorm

Genauigkeit	1
Werkstoff	Aluminium
alle Teile	gehärtet
Prüfflächen	gefräst
Produktart	Flachwinkel

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300