



Flachwinkel aus eloxiertem Aluminium Genauigkeit 1, Schenkellänge: 200X130mm



Bestelldaten

Bestellnummer	451050 200X130
GTIN	4067263117896
Artikelklasse	42F

Beschreibung

Ausführung:

Winkel aus gehärtetem Aluminium (HRC 63). Korrosionsbeständig. Antimagnetisch. Kratzfeste, schwarz eloxierte blendfreie Oberfläche. Prüfflächen feinstbearbeitet. Klar ablesbare, lasergravierte Skala.

Technische Beschreibung

Länge langer Schenkel	200 mm
Schenkelquerschnitt	30×7 mm
Schenkellänge	200×130 mm
Länge kurzer Schenkel	130 mm
Rechtwinkligkeit	0,02 mm
Kalibrierung	F1
Norm	Werksnorm

Genauigkeit	1
Werkstoff	Aluminium
alle Teile	gehärtet
Prüfflächen	gefräst
Produktart	Flachwinkel

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300