



## Flachwinkel aus eloxiertem Aluminium Genauigkeit 1, Schenkellänge: 300X200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	451050 300X200
GTIN	4067263125914
Artikelklasse	42F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Winkel aus gehärtetem Aluminium (HRC 63). Korrosionsbeständig. Antimagnetisch. Kratzfeste, schwarz eloxierte blendfreie Oberfläche. Prüfflächen feinstbearbeitet. Klar ablesbare, lasergravierte Skala.

### Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	40×8 mm
Länge langer Schenkel	300 mm
Länge kurzer Schenkel	200 mm
Schenkellänge	300×200 mm
Rechtwinkligkeit	0,025 mm
Kalibrierung	F1
Norm	Werksnorm

Genauigkeit	1
Werkstoff	Aluminium
alle Teile	gehärtet
Prüfflächen	gefräst
Produktart	Flachwinkel

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300