



Anschlagwinkel aus eloxiertem Aluminium Genauigkeit 1, Schenkellänge: 100X70mm



Bestelldaten

Bestellnummer	451060 100X70
GTIN	4067263125945
Artikelklasse	42F

Beschreibung

Ausführung:

Winkel aus gehärtetem Aluminium (HRC 63). Korrosionsbeständig. Antimagnetisch. Kratzfeste, schwarz eloxierte blendfreie Oberfläche. Prüfflächen feinstbearbeitet. Klar ablesbare, lasergravierte Skala.

Technische Beschreibung

Schenkellänge	100×70 mm
Rechtwinkligkeit	0,015 mm
Schenkelquerschnitt	20×5 mm
Länge langer Schenkel	100 mm
Länge kurzer Schenkel	70 mm
Kalibrierung	F1
Norm	Werksnorm

Genauigkeit	1
Werkstoff	Aluminium
alle Teile	gehärtet
Prüfflächen	gefräst
Produktart	Anschlagwinkel

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100