



## Anschlagwinkel aus eloxiertem Aluminium Genauigkeit 1, Schenkellänge: 150X100mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	451060 150X100
GTIN	4067263125952
Artikelklasse	42F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Winkel aus gehärtetem Aluminium (HRC 63). Korrosionsbeständig. Antimagnetisch. Kratzfeste, schwarz eloxierte blendfreie Oberfläche. Prüfflächen feinstbearbeitet. Klar ablesbare, lasergravierte Skala.

### Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	30×6 mm
Länge langer Schenkel	150 mm
Rechtwinkligkeit	0,018 mm
Länge kurzer Schenkel	100 mm
Schenkellänge	150×100 mm
Kalibrierung	F1
Norm	Werksnorm

Genauigkeit	1
Werkstoff	Aluminium
alle Teile	gehärtet
Prüfflächen	gefräst
Produktart	Anschlagwinkel

## Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300