



Anschlagwinkel aus eloxiertem Aluminium Genauigkeit 1, Schenkellänge: 75X50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	451060 75X50
GTIN	4067263125938
Artikelklasse	42F

Beschreibung

Ausführung:

Winkel aus gehärtetem Aluminium (HRC 63). Korrosionsbeständig. Antimagnetisch. Kratzfeste, schwarz eloxierte blendfreie Oberfläche. Prüfflächen feinstbearbeitet. Klar ablesbare, lasergravierte Skala.

Technische Beschreibung

Länge langer Schenkel	75 mm
Schenkellänge	75x50 mm
Länge kurzer Schenkel	50 mm
Schenkelquerschnitt	15x4 mm
Rechtwinkligkeit	0,014 mm
Kalibrierung	F1
Norm	Werksnorm

Genauigkeit	1
Werkstoff	Aluminium
alle Teile	gehärtet
Prüfflächen	gefräst
Produktart	Anschlagwinkel

Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100
DAkKS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750