



Flachwinkel aus eloxiertem Aluminium Genauigkeit 1, Schenkellänge: 500X330mm



Bestelldaten

Bestellnummer	451050 500X330
GTIN	4067263125921
Artikelklasse	42F

Beschreibung

Ausführung:

Winkel aus gehärtetem Aluminium (HRC 63). Korrosionsbeständig. Antimagnetisch. Kratzfeste, schwarz eloxierte blendfreie Oberfläche. Prüfflächen feinstbearbeitet. Klar ablesbare, lasergravierte Skala.

Technische Beschreibung

Länge langer Schenkel	500 mm
Rechtwinkligkeit	0,035 mm
Länge kurzer Schenkel	330 mm
Schenkelquerschnitt	50×10 mm
Schenkellänge	500×330 mm
Kalibrierung	F1
Norm	Werksnorm

Genauigkeit	1
Werkstoff	Aluminium
alle Teile	gehärtet
Prüfflächen	gefräst
Produktart	Flachwinkel

Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025000 750
DAkKS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750