



Anschlagwinkel aus eloxiertem Aluminium Genauigkeit 1, Schenkellänge: 400X265mm



Bestelldaten

Bestellnummer	451060 400X265
GTIN	4067263125990
Artikelklasse	42F

Beschreibung

Ausführung:

Winkel aus gehärtetem Aluminium (HRC 63). Korrosionsbeständig. Antimagnetisch. Kratzfeste, schwarz eloxierte blendfreie Oberfläche. Prüfflächen feinstbearbeitet. Klar ablesbare, lasergravierte Skala.

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	45×10 mm
Länge langer Schenkel	400 mm
Rechtwinkligkeit	0,03 mm
Schenkellänge	400×265 mm
Länge kurzer Schenkel	265 mm
Kalibrierung	F1
Norm	Werksnorm

Genauigkeit	1
Werkstoff	Aluminium
alle Teile	gehärtet
Prüfflächen	gefräst
Produktart	Anschlagwinkel

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025000 750