

HOLEX®
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 26-teilig, Typ: 12

Bestelldaten

Bestellnummer	634317 12
GTIN	4045197955920
Artikelklasse	62A

Beschreibung
Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**. Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen.

Verwendung:

Für Schrauben / Muttern gs_profil_6kant-einsatz M5 – M12, für Zündkerzen und für
Innensechskantschrauben gs_profil_6kant M4 – M12.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant bzw. 6-kant: 12 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. ähnlich Nr. 637329 Gr.16; 20,8

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 7 St. Nr. 637620 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 635720

Verlängerungen: 2 St. Nr. 635420 Gr. 75; 240

Kardangelen: 1 St. Nr. 63 6220

Knarre: 1 St. Nr. 63 5120

Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Länge: 324 mm

Breite: 153 mm

Höhe: 51 mm

Antriebs-Vierkant: 3/8 Zoll

Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 8-19 mm

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-10 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-10 mm
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	8-19 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Anzahl Teile	26
Verpackung	Stahlblechkasten
Länge	324 mm
Breite	153 mm
Höhe	51 mm