



## Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 1250mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 860000 1250   |
| GTIN          | 4008158011165 |
| Artikelklasse | 83J           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend.

Beweglicher Spannarm **mit Rutsicherung**, die ein unbeabsichtigtes Loslösen der gespannten Schraubzwinde verhindert. Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160. **Ohne Schutzkappe.**

Spannkraft bis zu 7000 N.

#### Norm:

**DIN 5117**

#### Ersatzteil:

Schutzkappe Nr. 860115.

### Technische Beschreibung

|            |         |
|------------|---------|
| Ausladung  | 120 mm  |
| Spannweite | 1250 mm |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Querschnitt der Gleitschiene | 35×11 mm |
| Produktart                   | Zwinge   |

---

## Zubehör

|  |            |
|--|------------|
| Komplettes Unterteil für Moment-Schraubzwingen Typ 500 | 860060 500 |
| Vario-Spannaufsätze-Paar                               | 862950     |
| Druckkappen-Sortiment 8-teilig Druckplatte-Ø 37 mm     | 860115 37  |