



Leichte Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 150mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860200 150
GTIN	4008158004105
Artikelklasse	82C

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend. Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

Norm:

DIN 5117

Technische Beschreibung

Spannweite	150 mm
Querschnitt der Gleitschiene	15×5 mm
Ausladung	50 mm
Produktart	Zwinde