

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 18/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212802 18/2
GTIN	4045197956026
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Hinweis:

 GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Rampinglänge L für α_{\max}	8,13 mm
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Ø D_3	10 mm
Auskraglänge L_1	30 mm
Schneiden-Ø D_c	18 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	28 mm
passende Wendeschneidplatte	XOM.060310
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	34 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	0,3 mm
Innenkühlung	ja
Rampingwinkel α_{\max}	2,82 Grad

Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L _{ges}	80 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2