

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 18/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212803 18/2
GTIN	4045197956033
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen a_p	0,3 mm
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Ø D_3	10 mm
Auskraglänge L_1	20 mm
Gesamtlänge L_{ges}	150 mm
Innenkühlung	ja
Anzahl Schneiden Z	2
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	34 mm
Ramplinglänge L für α_{max}	8,13 mm
passende Wendeschneidplatte	XOM.060310
Schneiden-Ø D_c	18 mm

Rampingwinkel α_{\max}	2,82 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP