



Messschieber, Messbereich: 800 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415195 800
GTIN	4045197956644
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Nonius blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Mit Feststellschraube. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.

alle Teile: gehärtet

Norm: DIN 862

Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Kalibrierung: A1

Ablesung: 0,05 mm

Teilung: 1/20 mm

Fehlergrenze: 0,1 mm

Schnabellänge: 150 mm

Innenmessansatz-Ø: 20 mm

Gewicht: 2,1 kg

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 800 mm
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Gewicht	2,1 kg
Schnabellänge	150 mm
Ablesung	0,05 mm
Kalibrierung	A1

Fehlergrenze	0,1 mm
Teilung	1/20 mm
Norm	DIN 862
Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	011030 1000
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	011050 1000
Signierung laserbeschriftet Typ	018940