



Messschieber, Messbereich: 3000 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415195 3000
GTIN	4045197997302
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Nonius blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Mit Feststellschraube. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Mit Feineinstellung.

alle Teile: gehärtet

Norm: Werksnorm

Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Kalibrierung: A1

Ablesung: 0,05 mm

Teilung: 1/20 mm

Fehlergrenze: 0,64 mm

Schnabellänge: 200 mm

Innenmessansatz-Ø: 50 mm

Gewicht: 19 kg

Technische Beschreibung

Fehlergrenze	0,64 mm
Innenmessansatz-Ø	50 mm
Ablesung	0,05 mm
Teilung	1/20 mm
Schnabellänge	200 mm
Gewicht	19 kg
Messbereich	0 - 3000 mm

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Kalibrierung	A1
Norm	Werksnorm
Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3000 mm	011030 3000
Signierung laserbeschriftet Typ	018940