



Messschieber, Messbereich: 300 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415195 300
GTIN	4045197956620
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Nonius blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Mit Feststellschraube. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.

alle Teile: gehärtet

Norm: DIN 862

Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Kalibrierung: A1

Ablesung: 0,05 mm

Teilung: 1/20 mm

Fehlergrenze: 0,05 mm

Schnabellänge: 90 mm

Innenmessansatz-Ø: 10 mm

Gewicht: 0,44 kg

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 300 mm
Gewicht	0,44 kg
Fehlergrenze	0,05 mm
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ablesung	0,05 mm

Kalibrierung	A1
Schnabellänge	90 mm
Teilung	1/20 mm
Norm	DIN 862
Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	011030 300
DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	011050 300
Signierung laserbeschriftet Typ	018940