



Messschieber, Messbereich: 1000 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415195 1000
GTIN	4045197956651
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Nonius blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Mit Feststellschraube. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.

alle Teile: gehärtet

Norm: Werksnorm

Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Kalibrierung: A1

Ablesung: 0,05 mm

Teilung: 1/20 mm

Fehlergrenze: 0,24 mm

Schnabellänge: 200 mm

Innenmessansatz-Ø: 20 mm

Gewicht: 2,5 kg

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 1000 mm
Gewicht	2,5 kg
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Kalibrierung	A1
Teilung	1/20 mm
Schnabellänge	200 mm

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ablesung	0,05 mm
Fehlergrenze	0,24 mm
Norm	Werksnorm
Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	011030 1000
DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	011050 1000
Signierung laserbeschriftet Typ	018940