



Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser LINO, Typ: L2G



Bestelldaten

Bestellnummer	468481 L2G
GTIN	7640110697535
Artikelklasse	47C

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, ergonomisches Kunststoffgehäuse, staub- und spritzwassergeschützt. **Mit grünen Laserlinien für optimale Sichtbarkeit. Bis zu 400% bessere Sichtbarkeit als roter Laserstrahl.**

Pulsfunktion mit Energiesparmodus. **Sehr lange Nutzungsdauer** von bis zu 44 h durch Li-Ion-Akku. Der magnetische Adapter kann an jeder Wand mit Stahlelementen befestigt werden.

Durch Magnet frei schwenkbar und einfach ablösbar. Arretierung für schräge Projektionen und als Transportschutz.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Adapter, Li-Ion-Akku, Ladegerät, Batteriehalter, Zieltafel und Koffer.

Technische Beschreibung

Nivellierbereich	±4 Grad
Breite	60 mm

IP-Schutzart	IP 54
Fehlergrenze	0,2 mm/m
Stativgewinde	1/4 UNC Zoll
Reichweite	35 m
Tiefe	100 mm
Laserklasse	2
Reichweite mit Empfänger	80 m
Gewicht	530 g
Höhe	110 mm
Farbe des Lasers	grün
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Kreuzlinienlaser

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------