



Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser LINO, Typ: L2P5



Bestelldaten

Bestellnummer	468481 L2P5
GTIN	7640110697542
Artikelklasse	47C

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, ergonomisches Kunststoffgehäuse, staub- und spritzwassergeschützt. Pulsfunktion mit Energiesparmodus. **Sehr lange Nutzungsdauer** von bis zu 44 h durch Li-Ion-Akku. Der magnetische Adapter kann an jeder Wand mit Stahlelementen befestigt werden. **Durch Magnet frei schwenkbar und einfach ablösbar.** Arretierung für schräge Projektionen und als Transportschutz. Zusätzlich waagrechte und senkrechte (Lot) Laserlinien

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Adapter, Li-Ion-Akku, Ladegerät, Batteriehalter, Zieltafel und Koffer.

IP-Schutzart: IP 54

Fehlergrenze: 0,2 mm/m

Laserklasse: 2

Farbe des Lasers: rot

Reichweite: 25 m

Reichweite mit Empfänger: 80 m

Nivellierbereich: ± 4 Grad

Technische Beschreibung

Reichweite	25 m
Tiefe	100 mm
Fehlergrenze	0,2 mm/m
Nivellierbereich	±4 Grad
Reichweite mit Empfänger	80 m
Stativgewinde	1/4 UNC Zoll
Breite	60 mm
IP-Schutzart	IP 54
Höhe	110 mm
Gewicht	530 g
Laserklasse	2
Farbe des Lasers	rot
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	1
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081556 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6