



## Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser LINO, Typ: L2P5G



### Bestelldaten

Bestellnummer	468481 L2P5G
GTIN	7640110697559
Artikelklasse	47C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robustes, ergonomisches Kunststoffgehäuse, staub- und spritzwassergeschützt. Pulsfunktion mit Energiesparmodus. **Sehr lange Nutzungsdauer** von bis zu 44 h durch Li-Ion-Akku. Der magnetische Adapter kann an jeder Wand mit Stahlelementen befestigt werden. **Durch Magnet frei schwenkbar und einfach ablösbar.** Arretierung für schräge Projektionen und als Transportschutz. Zusätzlich waagrechte und senkrechte (Lot) Laserlinien **Mit grünen Laserlinien für optimale Sichtbarkeit. Bis zu 400% bessere Sichtbarkeit als roter Laserstrahl.**

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive Adapter, Li-Ion-Akku, Ladegerät, Batteriehalter, Zieltafel und Koffer.

IP-Schutzart: IP 54

Fehlergrenze: 0,2 mm/m

Laserklasse: 2

Farbe des Lasers: grün

Reichweite: 35 m

Reichweite mit Empfänger: 80 m

Nivellierbereich:  $\pm 4$  Grad

## Technische Beschreibung

Reichweite mit Empfänger	80 m
IP-Schutzart	IP 54
Nivellierbereich	±4 Grad
Tiefe	100 mm
Fehlergrenze	0,2 mm/m
Höhe	110 mm
Breite	60 mm
Reichweite	35 m
Stativgewinde	1/4 UNC Zoll
Gewicht	530 g
Laserklasse	2
Farbe des Lasers	grün
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	1
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081556 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6