



## Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	860000 200
GTIN	4008158008707
Artikelklasse	83J

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend.

Beweglicher Spannarmer **mit Rutsicherung**, die ein unbeabsichtigtes Loslösen der gespannten Schraubzwinde verhindert. Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160. Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

Spannkraft bis zu 6000 N.

#### Norm:

**DIN 5117**

#### Ersatzteil:

Schutzkappe Nr. 860115.

### Technische Beschreibung

Spannweite	200 mm
Ausladung	100 mm

Querschnitt der Gleitschiene	27×7 mm
Produktart	Zwinge

---

## Zubehör

Vario-Spannaufsätze-Paar	862950
Druckkappen-Sortiment8-teilig Druckplatte-Ø 30 mm	860115 30