

**Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 100mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 860100 100 |
| GTIN | 4008158004051 |
| Artikelklasse | 82C |

Beschreibung**Ausführung:**

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend. Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

Norm:**DIN 5117****Technische Beschreibung**

| | |
|------------------------------|---------|
| Spannweite | 100 mm |
| Ausladung | 50 mm |
| Querschnitt der Gleitschiene | 15×5 mm |
| Produktart | Zwinde |

