



## Leichte Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	860200 250
GTIN	4008158006994
Artikelklasse	82C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend. Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

#### Norm:

**DIN 5117**

### Technische Beschreibung

Ausladung	100 mm
Spannweite	250 mm
Querschnitt der Gleitschiene	27×7 mm
Produktart	Zwinde