



Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860100 160
GTIN	4008158004136
Artikelklasse	82C

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend. Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

Norm:

DIN 5117

Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	25×6 mm
Spannweite	160 mm
Ausladung	80 mm
Produktart	Zwinde

