



Umschaltbare Einhandzwinge, Spannweite: 450mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860280 450
GTIN	4008158028545
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Schiene aus gezogenem Stahl, brüniert. Gleitbügel, Festbügel, Gehäuse und Pumphebel aus glasfaserverstärktem Polyamid (bruchfest). Große, plane Spannflächen ermöglichen Spannen rund um die Schiene. Praktischer **Drehknopf** für schnelles **Umstellen** von Spannen auf Spreizen. Mit Lösehebel für Schnellverstellung.

Verwendung:

Universell verwendbar, komfortable Einhandbedienung für geringeren Spanndruck (bis 1200 N). **Spannen und Spreizen mit Schnellumstellung.**

Technische Beschreibung

Spannweite	450 mm
Spreizweite	75 - 535 mm
Ausladung	85 mm
Querschnitt der Gleitschiene	20×5 mm
maximale Spannkraft	1200 Nm

Produktart

Zwinge