



Leichte Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860200 300
GTIN	4008158014487
Artikelklasse	82C

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend. Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

Norm:

DIN 5117

Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	29×9 mm
Ausladung	120 mm
Spannweite	300 mm
Produktart	Zwinde