

**Garant****Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860050 1500
GTIN	4045197559722
Artikelklasse	81D

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochwertige Temperguss-Spannarme; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend.

Beweglicher Spannarm **mit Rutschsicherung**, die ein unbeabsichtigtes Loslösen der gespannten Schraubzwinde verhindert. Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen.

**Ohne Schutzkappe.**

**Norm:**

**DIN 5117**

**Ersatzteil:**

Schutzkappe Nr. 860051.

**Technische Beschreibung**

Ausladung	120 mm
Spannweite	1500 mm
Querschnitt der Gleitschiene	35×11 mm
Produktart	Zwinge

---

## Zubehör

Druckkappen-Sortiment 12-teilig Typ 300-2500	860051 300-2500
--	-----------------