

**Tiefspann-Schraubzwinde, Ausladung / Spannweite: 250/400mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860300 250/400
GTIN	4008158012445
Artikelklasse	83J

Beschreibung**Ausführung:**

Hochwertige, lange Temperguss-Spannarmler für große Spanntiefen; stabile Vollprofilschiene mit Riffelung. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Momentverstellung, sicher spannend. Knebelgriff für große Spannkraft bei geringem Kraftaufwand. Spannkraft bis zu 7000 N.

Technische Beschreibung

Gewicht	4,4 kg
Querschnitt der Gleitschiene	40×11 mm
Ausladung	250 mm
Spannweite	400 mm
Produktart	Zwinde

