

**Garant****Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 200mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 860050 200    |
| GTIN          | 4045197559630 |
| Artikelklasse | 81D           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend.

Beweglicher Spannarm **mit Rutschsicherung**, die ein unbeabsichtigtes Loslösen der gespannten Schraubzwinde verhindert. Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen. Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

**Norm:****DIN 5117****Ersatzteil:**

Schutzkappe Nr. 860051.

**Technische Beschreibung**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Querschnitt der Gleitschiene | 27×7 mm |
| Ausladung                    | 100 mm  |
| Spannweite                   | 200 mm  |
| Produktart                   | Zwinge  |

---

## Zubehör

|   |            |
|---|------------|
| Druckkappen-Sortiment 12-teilig Typ 200 | 860051 200 |
|---|------------|