



Leichte Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 400mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860200 400
GTIN	4008158014555
Artikelklasse	82C

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend. Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

Norm:

DIN 5117

Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	29×9 mm
Spannweite	400 mm
Ausladung	120 mm
Produktart	Zwinde