

**Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860100 250
GTIN	4008158006970
Artikelklasse	82C

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend. Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

**Norm:****DIN 5117****Technische Beschreibung**

Spannweite	250 mm
Querschnitt der Gleitschiene	29×9 mm
Ausladung	120 mm
Produktart	Zwinde

