



Druckluft-Exzentrerschleifer, Typ: 59043



Bestelldaten

Bestellnummer	079656 59043
GTIN	616026590434
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Exzenter-Schleifer mit Urethan-Klettschleifteller. **Komfortable Anwendung** durch Composite-Gehäuse mit geringem Gewicht und ergonomischer Handauflage. **Robuster, laufruhiger** und **schwingungsarmer Druckluftantrieb** mit Stahl-Zylinder, niedriger Geräuschpegel.

Dynorbital-Spirit Exzentrerschleifer (152 mm) für Zentralabsaugung. Für **den Feinschliff** mit 2,5 mm Hub. **Eigenabsaugung** über Schlauch und mitgelieferten Staubbeutel inklusive Klettschleifteller Nr. 567872 Gr. 150.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Hinweis:

Klettschleifscheiben siehe Nr. 567775 oder 567901.

Klettschleifteller DynaMaze für Nr. 079655 und Nr. 079656 Gr. X61V und Gr. 58436 finden Sie unter Nr. 567872 Gr. 150.

Technische Beschreibung

Typ der Absaugung	Eigenabsaugung
Arbeitsgeräusch	77 dB(A)
Gewicht	0,6 kg
Schleifteller-Ø	150 mm

maximale Drehzahl	12000 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
maximaler Luftbedarf	396 l/min
Herstellerbezeichnung	Dynaorbital 152mm
Hub	2,5 mm
Produktart	Exzentrerschleifer

Zubehör

Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 320	567775 320
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 800	567775 800
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 240	567775 240
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 400	567775 400
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 180	567775 180
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 120	567775 120
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 40	567775 40
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 80	567775 80
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 600	567775 600
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 60	567775 60