



Druckluft-Schlagschrauber kompakt, Typ: 7762



Bestelldaten

Bestellnummer	079201 7762
GTIN	015451768911
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, leistungsstarker Mini-Schlagschrauber mit Aluminiumgehäuse. Bedienerfreundliche **Side-2-Side-Umsteuerung** für Rechts-/Linkslaufwechsel durch 2-stufigen Betätigungshebel.

1420 Nm maximales Lösedrehmoment. Doppelhammer-Schlagwerk.

Drehmomentbereich: 200 - 900 N·m

maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9): M20

maximale Drehzahl: 4850 min⁻¹

Werkzeugaufnahme Antriebsprofil: Vierkant

Werkzeugaufnahme Abmessung: 3/4 Zoll

maximaler Luftbedarf: 984 l/min

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	10,7 m/s ²
Arbeitsgeräusch	92,8 dB(A)
Länge	158 mm
Gewicht	2,9 kg

Herstellerbezeichnung	7762
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/4 Zoll
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Vierkant
Drehmomentbereich	200 - 900 N·m
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	13 mm
maximaler Luftbedarf	984 l/min
maximale Drehzahl	4850 min ⁻¹
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M20
Druckluft-Anschluss	3/8 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Schrauber