



Tiefspann-Schraubzwinde, Ausladung / Spannweite: 250/800mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860300 250/800
GTIN	4008158012810
Artikelklasse	83J

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, lange Temperguss-Spannarmer für große Spanntiefen; stabile Vollprofilschiene mit Riffelung. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Momentverstellung, sicher spannend. Knebelgriff für große Spannkraft bei geringem Kraftaufwand. Spannkraft bis zu 7000 N.

Technische Beschreibung

Ausladung	250 mm
Querschnitt der Gleitschiene	40×11 mm
Spannweite	800 mm
Gewicht	5,6 kg
Produktart	Zwinde

